

エレベーターまわり トータルでコーディネート

エレベーターの外、かご内をキレイに。

タキロンシーアイなら、「壁」「天井」「床」すべての仕上材をトータルでコーディネートできます。
防災、キズ、メンテナンスなどエレベーターにつきまとうお悩みもお任せください。

壁
BELMAG
ベルマグ
エレベーター壁用
保護シート
(マグネットタイプ)

壁・扉・天井
belbien
ベルビアンEX
内外装用
高機能性化粧フィルム

床
T-EVマット
タキストロン
防滑性ビニル床シート
(敷敷きタイプ)
受注生産



安心の防災物品。

安心の防災物品適合品。
炎があっても容易には着火せず、
自己消火性により燃え広がりにくい性質を持ちます。

対応製品
ベルマグ
T-EVマット

試験番号は裏面に掲載



アルコール拭きで除菌可能。

耐薬品性に優れていますので、
アルコール清掃はもちろん、
溶剤拭きでの清掃も可能。

対応製品
ベルマグ
ベルビアンEX

油性ペン等の汚れも除去可能



キズに強い！

カギ、自転車、台車等による
汚れ・擦れを軽減。
※表面にツヤ変化が生じる場合があります。

対応製品
ベルマグ
ベルビアンEX

ホフマンスクラッチ試験

お手入れ方法・注意事項

端材などを廃棄する際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

ベルビアンEX

日頃の簡単なお手入れで、いつまでも美しい状態が保てます。日常的な汚れは、水に適量の中性洗剤を入れ、布などにしみこませ、拭き取ってください。鉛筆や手垢などの軽い汚れは消しゴムで落とすことができます。ベルビアンEXは、油性マジックも落とすことができます。リムーバー(マニキュア落とし)や石油ベンジンなどを布などにしみこませ、回復せずに拭き取ってください。


- キズの原因となりますので、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗浄剤は使用しないでください。
- 漂白成分の含まれる洗剤で清掃すると表情が変化する場合があるので、ご注意ください。
- 汚れが落ちにくい場合は、メラミンスポンジなどで軽く拭き、やわらかい布で水拭きと乾拭きを行ってください。強くこすりすぎると、表情が変化することがありますのでご注意ください。
- ベルビアンEXは、法定不燃下地材料の上に施工する場合に不燃認定に適合します。(認定番号:ベルビアンEX:NM-0759)

施工上の注意


- 施工に際しては、下地基材表面が平滑であることを確認してください。
- 下地基材表面が平滑でない場合、適切な下地処理(不陸調整)を実施して平滑にした上でフィルムを貼り付けてください。
- 目地部分等でシートが重なる場合は、重なる部分の表面エンボスが平滑になるまでサンディングして表面の特殊フッ素処理を除去した上で、ベルビアンプライマー Zまたはベルビアンプライマー BP-1000を塗布して貼り付けてください。
- EXの施工の際、既設でEXが施工されている場合、付着強度が弱くなりますので、既設EXは撤去の上、新規施工をお願いいたします。
- エンボス加工や凹凸のある下地基材には、施工することができません。

作業温度:ベルビアンEXの施工温度範囲は、10℃～35℃です。

- 10℃以下になりますと粘着力が低下し密着不良によるシートの膨れ・浮きが発生することがあります。施工現場の環境温度が10℃以下の場合、環境温度を上げ、なおかつ下地基材を温めてください。また、ドライヤーを併用しシートを温めながら圧着してください。
- 折り曲げて貼る場合、低温時や製品によっては、表情が変化することや白くなることがありますので、貼る際にドライヤーを併用しシートを温めながら注意して施工してください。
- 低温時にはカットの際、裂けやすくなりますのでご注意ください。



ベルマグ




マグネットですピード取り付け
全面マグネットタイプ養生材なので、ニードルパンチカーペットと比べ短時間で取付けが可能です。
また特殊表面加工により、繊維系養生材ではできなかった「アルコール拭き除菌」も可能です。

注意事項

- エレベーター内壁(垂直面)の保護用シートです。その他部への取付けはお止めください。
- 防災物品適合商品です。本製品は消防法などの法令に従って取付けしてください。
- 塗装、化粧シートが施工された表面やステンレス製のパネル等には取付け出来ないので、サンプルで事前に確認してください。詳しくは営業担当にお問い合わせください。
- 製造上の都合により掲載6柄は、表面エンボスが近似柄のベルビアンEXとは異なります。本製品と近似柄のベルビアンEXが並ぶように取付けする場合は、あらかじめサンプル等で差異をご確認の上、選定することをお勧めします。
- 柔軟なマグネットを使用しているため、表面に凹みやキズが付きます場合があります。お取り扱いにはご注意ください。
- 重量物ですのお取り扱いの際はご注意ください。特に、落下、折れ曲り、打痕などにはご注意ください。
- 折り曲げたり、スキージ等の鋭利なものを強く押し当てるとシートが裂ける場合があります。
- 凹凸や段差のある箇所に上に乗ると、その痕が付く場合があります。軽微なものであれば数時間～10日間程度で目立たなくなりますが、鋭利な段差痕などは戻らなくなる恐れがありますので保管、取扱いの際はご注意ください。
- マグネットシートは化粧シートに比べると吸着が大きい特性があります。そのため本製品の寸法は製品仕様と寸法と実測値が異なる場合があります。
- マグネット面に磁気カードや時計など磁力の影響を受けるものを近づけないでください。
- 高温多湿での保管は避けてください。
- 端部をめくると上方から剥がれ落ちる恐れがありますのでご注意ください。
- 取付けされる環境、下地によっては、一部両面テープにて固定が必要な場合があります。

両面テープの使用

取付けされる環境や下地、天井部まで施工する場合は、いたずら等による落下防止のため両面テープの使用を推奨いたします。裏面の両端に、15cm程度の一般用両面テープを長さ方向に貼ってください。長さ方向に貼ることで、落下防止効果が発揮されます。




お手入れについて

- 日常的な汚れは薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジ等につけて清掃してください。清掃後、残った洗浄剤は水拭きし、除去してください。
- キズの原因となりますので、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗浄剤は使用しないでください。
- 掲載6柄は、アルコールやシンナー等の有機溶剤を使った清掃も可能です。ただし、マグネット面および端部には付着しないようご注意ください。

発注について

- 掲載6柄は、幅1020mm×長さ2400mm×2枚の受注単位を標準としておりますが、1枚での受注にも対応可能です。
- 標準納期は10日前後です。数量が多い場合はお時間を頂く場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

タキストロン T-EVマット



敷くだけ簡単施工

接着不要の敷敷きタイプです。日頃の簡単なお手入れで、いつまでも美しい状態が保てます。砂やホコリなどをホウキや掃除機で除去し、軽い汚れはモップ・雑巾で水拭きしてください。
特に汚れの目立つ場合は、クリーナーを併用してください。

- 水たまりや砂が飛散した状態は、滑りやすくなりますのでなるべく雨水や土砂の持ち込みを防いでください。また、持ち込まれた場合は即座に除去するようにしてください。
- 床材に反り・膨れ・変色などが発生した場合、即座に修正してください。放置しておくとますます大きく、転倒事故・ケガなどを招く危険があります。
- 重量物の引きずりや重荷重を載せたキャスターによるにじり、傷つき・膨れの原因となりますので、ご注意ください。
- ハイヒールや家具などの局部荷重により、圧痕が生じる場合があります。
- ゴムマット・タイヤなどの老化防止剤などを含むゴム製品との接触で、変色する場合がありますので、ご注意ください。
- ワックスの塗布により耐候性や防滑性などの特長が損なわれる可能性がありますので、ワックスによるメンテナンスは行わないでください。
- 下地の状況によってマットがずれる場合があります。ずれる場合は市販のスレ防止ネット等をご使用ください。
- 収納される場合は汚れをしっかりと洗い落とし、十分に乾燥させてから表面が外側になるように紙管などに巻いて縦置きで保管してください。
- 柄合わせはできません。(カットの位置が1枚ずつ異なりますので、マットを複数枚並べた場合、柄パターンは同一にはなりません。)

施工についての詳しい情報は
左記QRコードより WEBサイトで
ご覧いただけます。



ベルビアンEXについて



ベルマグについて

販売元・お問い合わせ

タキロンマテックス株式会社

東京支店 〒108-6015 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟15階)
TEL:03-5715-7023 FAX:03-5715-7024

名古屋支店 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-19-30
(マザック アートプラザ オフィス棟16階)
TEL:052-930-5370 FAX:052-937-2412

大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3 (ノースゲートビルディング16階)
TEL:06-6453-8107 FAX:06-6453-8106

九州支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街7-21 (紙与博多中央ビル 9階)
TEL:092-472-5525 FAX:092-473-9019

製造元

タキロンシーアイ株式会社 www.belbien.net

ベルビアンは、タキロンシーアイ株式会社の登録商標です。

エレベーターまわり、トータルでコーディネート

Elevator Coordinate
ELEVATOR
COORDINATE



エレベーター コーディネート サンプルブック

ELEVATOR COORDINATE SAMPLE BOOK











PREMIUM SELECTION

内外装用高機能化粧フィルム

belbienEX











ベルビアンEX

WOOD

 EW-1215 スノーラーチ横柄 Repeat: W330 H955 1/2step 柄 / S	 EW-1300 ラインウォルナットプラス Repeat: W600 H970 1/2step 柄 / S	 EW-1707 ビートオーク Repeat: W395 H980 1/2step 柄 / S
 EW-1708 リズムオーク Repeat: W395 H950 1/2step 柄 / S	 EW-1216 グレージュラーチ横柄 Repeat: W530 H955 1/2step 柄 / S	 EW-1209 ベールウォルナット Repeat: W590 H950 1/2step 半板 / SC
 EW-1301 ネイキッドイタリアンウォルナット Repeat: W210 H760 1/2step 柄 / S	 EW-1213 イタリアンウォルナット横柄 Repeat: W400 H395 1/2step 柄 / S	 EW-1302 ネイキッドアズリカンウォルナット Repeat: W210 H760 1/2step 柄 / S
 EW-1202 フェアウッド Repeat: W350 H970 1/2step 柄 / S	 EW-1208 桂 [せん] Repeat: W275 H925 1/2step 柄 / S	 EW-1207 ビエラオーク Repeat: W585 H950 1/2step 半板 / SC
 EW-1210 グッドシックエルム Repeat: W485 H950 1/2step 柄 / S	 EW-1303 ミディアムウォルナット Repeat: W210 H760 1/2step 柄 / S	 EW-1305 ハガンチーク Repeat: W245 H780 1/2step 柄 / S
 EW-1212 セドナチェリー Repeat: W575 H925 1/2step 半板 / SC	 EW-1201 リーガルオーク Repeat: W415 H970 1/2step 板 / C	 EW-1306 カロンチーク Repeat: W245 H780 1/2step 柄 / S
 EW-1304 エウルーウォルナット Repeat: W210 H760 1/2step 柄 / S	 EW-1214 エウルーウォルナット横柄 Repeat: W400 H395 1/2step 柄 / S	 EW-1211 ビターエルム Repeat: W485 H950 1/2step 柄 / S
 EW-1805 ブラックダオ Repeat: W520 H1310 1/2step 柄 / S		

※1 縦柄・横柄でそれぞれ表面のエンボスが異なりますのでご注意ください。
※2 ジョイントでの柄合わせは製造の仕様によりできません。

Metal

 EM-4221 シルバーメタリック	 EM-4217 ブロンズキアーロ
 EM-4224 イエローメタリック	 EM-4225 ブロンズメタリック
 EM-4222 タペストリーメタリック	 EM-4223 ディープメタリック
 EM-4216 ヘアラインステンレス	 EM-4226 ブロンズヘアライン
 EM-4220 ネイビーヘアライン	
 EM-4218 アンティークバイブレーション	 EM-4219 ノワールバイブレーション
 EM-4227 ブロンズサンド	 EM-4228 ノワールサンド
 EM-4215 ラスティブラウン	












製品仕様

製品幅 1220mm
長さ 50mm
厚み 0.2mm









ベルビアンEX全柄共通特長



Abstract / Stone / Sand / Fabric

 EA-6100 ヘイリーホワイトプラス Repeat: W460 H335 box	 ES-5229 ピアンコパラッツォ Repeat: W485 H795 1/2step	 ES-5600 ベルリノスキル Repeat: H650
 ES-5712 シルキーフロスト Repeat: W250 H405 1/2step	 ES-5200 アイリッシュクレイ Repeat: W170 H220 1/2step	 ES-5202 ミストクレイ Repeat: W170 H220 1/2step
 EA-6110 ドゥースプラン Repeat: W440 H665 1/2step	 ES-5523 アルトマーブルクレイ Repeat: H1305	 ES-5522 アルトマーブルベージュ Repeat: H1305
 ES-5525 マルタクレージュ Repeat: H1310	 ES-5524 マルタダークベージュ Repeat: H1310	 ES-5221 アレナイトヴェラム Repeat: H670
 ES-5222 グラニットヴェラム Repeat: H670	 ES-5223 マールヴェラム Repeat: H670	 ES-5224 クロマイトヴェラム Repeat: H670
 ES-5225 シナバーヴェラム Repeat: W440 H675 1/2step	 ES-5226 コペリンヴェラム Repeat: W440 H675 1/2step	 ES-5103 シルバーストーン Repeat: W295 H645 1/2step
 EF-1004 ボワイトラティス Repeat: W345 H390 box	 EF-1003 ルシファーステン Repeat: W480 H670 box	
 EF-1001 アーシーリネン Repeat: W490 H330 box	 EF-1002 ドワイライトリネン Repeat: W490 H330 box	

Basic Color

 EC-001 ホワイトケール N-93	 EC-110 ディープレッドケール 07-30L
 EC-010 シェルフホワイト N-87	 EC-200 ディープグリーン 45-30B
 EC-020 クリームケール 25-92B	 EC-300 ディープブルー 75-30D
 EC-050 クールクレイ N-55	 EC-070 ブラウンケール 19-30B
 EC-090 ブラックケール N-20	

新ハイブリッド 離型紙採用

施工時のエア抜きを改良、
更に貼り易くなりました。

＜新形状＞エア抜き溝

【離型紙】



※出荷するEX製品は全て新ハイブリッド離型紙の製品です。当サンプルブック及びA4サンプルには旧離型紙が混在しておりますので、新離型紙の確認ご希望の際はお問い合わせください。

ベルマグ エレベーター壁用 保護シート

BELMAG

(マグネットタイプ)

※製造上の都合により掲載6柄は、表面エンボスが近似柄のベルビアンEXとは異なります。

 BM-EW1300 ラインウォルナットプラス 近似柄 EW-1300
 BM-EW1301 ネイキッドイタリアンウォルナット 近似柄 EW-1301
 BM-EW1304 エウルーウォルナット 近似柄 EW-1304
 BM-ES5712 シルキーフロスト 近似柄 ES-5712
 BM-ES5202 ミストクレイ 近似柄 ES-5202
 BM-EM4219 ノワールバイブレーション 近似柄 EM-4219

製品仕様

製品幅 1020mm
長さ 2400mm
厚み 約0.85mm
重量 約5.8kg/ 枚
標準納期 10日前後
梱包入数 最大2枚(12kg/梱包)

ベルマグ全柄共通特長



試験番号
A2190399エ





タキストロン

受注生産

T-EVマット

(置敷きタイプ)

※指定が無い場合の柄方向は縦流しになります。

PRENTOシリーズ	
PRE92	
PRE81	
PRE91	
NAシリーズ	
NA937	
NA837	
NA833	
フラストウェーブシリーズ	
AHT03	
AHT01	
AHT02	

T-EVマット全柄共通特長



試験番号
PRE, NA: E2200124
AHT: E2200127